

**Etagevogn med 4 lastflader, Type: 8313****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919880 8313
GTIN	4017976083131
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Stålrør og profilstål svejset, forvægge med lodrette rørstræbepiller i 130 mm afstand. Platforme af træplader med dekorationsoverflade i bøg. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Hjul-Ø	200 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladehøjde 3	1069 mm

Skydehåndtag	ja
Bæreevne i alt	600 kg
Norm	EN 1757-3
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladehøjde 4	1469 mm
Læssefladebredde	1200 mm
Materiale, hjul	TPE
Vægt	97 kg
Bredde	1369 mm
Type	8313
Læssefladehøjde 1	269 mm
Læssefladehøjde 2	669 mm
Bæreevne pr. indlægshylde	90 kg
Højde	1800 mm
Højdejusteringsintervaller	100 mm
Dybde	809 mm
Læssefladedybde	800 mm
Højdeindstilling i intervaller	100 mm
Produkttype	Etagevogn