

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 4840****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919870 4840
GTIN	4017976348407
Artikelklasse	96F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, **olietætte kar**.

2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer. Øverste **olietætte kar** med **150 mm** høj kant.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lakering:**

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Type	4840
Materiale, hjul	TPE
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Bredde	1021 mm

Læssefladehøjde, nederst	207 mm
Læssefladehøjde, øverst	829 mm
Læssefladebredde	850 mm
Maks. bæreevne	400 kg
Vægt	42 kg
Hjul-Ø	160 mm
Højde	880 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Norm	EN 1757-3
Læssefladedybde	500 mm
Dybde	500 mm
Produkttype	Bordvogne