



Håndrival H7, Nominel Ø DC: 8,5mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	160150 8,5
GTIN	4045197937223
Artikelklasse	120

Beskrivelse

Udførelse:

Med **venstrespiral** 7 – 8° og lang skærfas over 1/5 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde borer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.

Anvendelse:

Til gennemgående borer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte borer.

Bemærk:

Manuelle rivaler **færdigslebne til pasning ud fra dine oplysninger** kan bestilles med **nr. 160200**.

Passende vindejern, se nr. 148350; 148200; 148410 og forlængere nr.149400.

Teknisk beskrivelse

Skærlængde L _c	58 mm
Nominel Ø D _c	8,5 mm
Udhængslængde L ₁	72 mm
Antal skær Z	6
Samlet længde L	115 mm
Skaffirkant □	6,3 mm
Tolerance	H7
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralvinkel	7-8 grader

Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		