



## Håndrival H7, Nominel Ø DC: 14mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	160150 14
GTIN	4045197937285
Artikelklasse	120

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med **venstrespiral** 7 – 8° og lang skærfas over 1/5 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde borer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.

#### Anvendelse:

Til gennemgående borer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte borer.

#### Bemærk:

Manuelle rivaler **færdigslebne til pasning ud fra dine oplysninger** kan bestilles med **nr. 160200**.

Passende vindejern, se nr. 148350; 148200; 148410 og forlængere nr.149400.

### Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	163 mm
Udhængslængde L <sub>1</sub>	101 mm
Skafftirkant □	11,2 mm
Nominel Ø D <sub>c</sub>	14 mm
Skærlængde L <sub>c</sub>	81 mm
Antal skær Z	8
Tolerance	H7
Skæremateriale	HSS
Norm	DIN 206 B
Spiralvinkel	7-8 grader

Anvendelse ved boringstype	Ved gennemgangshul
Farvering	uden
Produkttype	Phillips-bit

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	egnet		
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		