



Håndrival H7, Nominel Ø DC: 25mm



Bestillingsdata

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 160150 25 |
| GTIN | 4045197937360 |
| Artikelklasse | 120 |

Beskrivelse

Udførelse:

Med **venstrespiral** 7 – 8° og lang skærfas over 1/5 af skærelængden. Lige antal tænder med uens deling. Derved opnås runde borer uden slagspor. Rundslibningsfasen på den cylindriske del af skæret glatter boringen og fører rivalen.

Anvendelse:

Til gennemgående borer (ikke til bundhuller). Også velegnet til afbrudte borer.

Bemærk:

Manuelle rivaler **færdigslebne til pasning ud fra dine oplysninger** kan bestilles med **nr. 160200**.

Passende vindejern, se nr. 148350; 148200; 148410 og forlængere nr.149400.

Teknisk beskrivelse

| | |
|------------------------------|------------|
| Udhængslængde L ₁ | 140 mm |
| Samlet længde L | 231 mm |
| Nominel Ø D _c | 25 mm |
| Skærlængde L _c | 115 mm |
| Antal skær Z | 8 |
| Skafffirkant □ | 20 mm |
| Tolerance | H7 |
| Skæremateriale | HSS |
| Norm | DIN 206 B |
| Spiralvinkel | 7-8 grader |

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul |
| Farvering | uden |
| Produkttype | Phillips-bit |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Aluminium (med korte spåner) | egnet | | |
| Stål < 500 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 750 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 900 N/mm ² | betinget egnet | | |
| Olie | egnet | | |
| tør | betinget egnet | | |