

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2402****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 919860 2402   |
| GTIN                | 4017976024028 |
| Artikelklasse       | 96F           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Svejsede stålør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lakering:**

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

|                          |           |
|--------------------------|-----------|
| Hjul-Ø                   | 200 mm    |
| Læssefladebredde         | 1000 mm   |
| Højde                    | 900 mm    |
| Norm                     | EN 1757-3 |
| Læssefladehøjde, nederst | 270 mm    |
| Læssefladehøjde, øverst  | 900 mm    |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Materiale, hjul                  | TPE       |
| Bæreevne for læsseflade, øverst  | 200 kg    |
| Dybde                            | 709 mm    |
| Bredde                           | 1197 mm   |
| Type                             | 2402      |
| Læssefladedybde                  | 700 mm    |
| Vægt                             | 49 kg     |
| Antal faste hjul uden hjulbremse | 2         |
| Antal drejehjul med hjulbremse   | 2         |
| Maks. bæreevne                   | 600 kg    |
| Produkttype                      | Bordvogne |