

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 4842****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919870 4842
GTIN	4017976348421
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, **olietætte kar**.

2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer. Øverste **olietætte kar** med **150 mm** høj kant.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Type	4842
Materiale, hjul	TPE
Vægt	52 kg

Læssefladebredde	1000 mm
Læssefladehøjde, nederst	248 mm
Læssefladehøjde, øverst	870 mm
Hjul-Ø	200 mm
Bredde	1171 mm
Højde	1020 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Maks. bæreevne	400 kg
Norm	EN 1757-3
Læssefladedybde	700 mm
Dybde	700 mm
Produkttype	Bordvogne