

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2740****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919820 2740
GTIN	4017976027401
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejset stålrør, hylder af træplader med dekorationsoverflade i bøg placeret i vinkelstålramme, forhøjet kant på 12 mm høj hele vejen rundt.

2 faste hjul og 2 drejhjul Ø 125 mm (med bremse) og TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Læssefladedybde	500 mm
Type	2740
Norm	EN 1757-3
Læssefladehøjde, øverst	820 mm

Hjul-Ø	125 mm
Læssefladehøjde, nederst	200 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	80 kg
Vægt	28 kg
Læssefladebredde	850 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Dybde	511 mm
Højde	1040 mm
Bredde	985 mm
Maks. bæreevne	300 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Produkttype	Bordvogne