

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2403****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919860 2403
GTIN	4017976024035
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsede stålør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg.
2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Materiale, hjul	TPE
Læssefladedybde	800 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Hjul-Ø	200 mm
Vægt	58 kg
Bredde	1397 mm

Højde	900 mm
Type	2403
Læssefladehøjde, øverst	900 mm
Læssefladehøjde, nederst	270 mm
Norm	EN 1757-3
Dybde	809 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladebredde	1200 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Maks. bæreevne	600 kg
Produkttype	Bordvogne