

**Bordvogn med 2 lastflader op til 1200 kg, Type: 12403****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919865 12403
GTIN	4017976124032
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålør og profilstål, platforme med skridsikker silketryksplade af vandfast krydsfiner. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), førsteklasses massive Elastic-gummihjul (200×50 mm) i blågrå farve, sætter ingen mærker, og nav med kuglelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Højde	925 mm
Materiale, hjul	Elastisk massiv gummi
Læssefladebredde	1200 mm
Læssefladehøjde, nederst	283 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Dybde	800 mm

Norm	EN 1757-3
Bæreevne for læsseflade, øverst	500 kg
Læssefladedybde	800 mm
Type	12403
Læssefladehøjde, øverst	925 mm
Hjul-Ø	200 mm
Bredde	1410 mm
Maks. bæreevne	1200 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Vægt	77 kg
Produkttype	Bordvogne