

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2742****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919820 2742
GTIN	4017976021300
Artikelklasse	96F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Svejset stålrør, hylder af træplader med dekorationsoverflade i bøg placeret i vinkelstålramme, forhøjet kant på 12 mm høj hele vejen rundt.

2 faste hjul og 2 drejhjul Ø 125 mm (med bremse) og TPE-dæk, nav med rullelejer.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lakering:**

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Læssefladehøjde, nederst	200 mm
Læssefladehøjde, øverst	820 mm
Norm	EN 1757-3
Bæreevne for læsseflade, øverst	80 kg

Maks. bæreevne	300 kg
Hjul-Ø	125 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Vægt	36 kg
Type	2742
Dybde	611 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Materiale, hjul	TPE
Læssefladedybde	600 mm
Læssefladebredde	1000 mm
Højde	1040 mm
Bredde	1135 mm
Produkttype	Bordvogne