

**Bordvogn med 3 lastflader, Type: 4830****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919875 4830
GTIN	4017976048307
Artikelklasse	96F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer.  
**Olietætte kar** med **40 mm** høj kant, 3 læsseflader.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lakering:**

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Type	4830
Materiale, hjul	TPE
Antal drejhjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladehøjde, nederst	207 mm
Bredde	1021 mm

Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Læssefladehøjde, øverst	829 mm
Maks. bæreevne	400 kg
Bæreevne for lastflade, midte	200 kg
Højde	870 mm
Vægt	46 kg
Hjul-Ø	160 mm
Læssefladebredde	850 mm
Læssefladehøjde, midte	519 mm
Norm	EN 1757-3
Læssefladedybde	500 mm
Dybde	500 mm
Produkttype	Bordvogne