

**Rullevogn m. greb, Type: KF2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919805 KF2
GTIN	4017976011615
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsede stålrør, platform af træplade.
2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) og TPE-dæk.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Hjul-Ø	125 mm
Højde	860 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Materiale, hjul	TPE
Læssefladebredde	600 mm

Vægt	11 kg
Bredde	890 mm
Bæreevne	250 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Norm	EN 1757-3
Læssefladehøjde, nederst	195 mm
Type	KF2
Læssefladedybde	500 mm
Dybde	500 mm
Produkttype	Rullevogn m. greb