



Universalværktøjsholder med 3-bakkepatron



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	836435
GTIN	7290003243815
Artikelklasse	83G

Beskrivelse

Udførelse:

Universalværktøjsholder med 3-bakkepatron. Robuste, hærdede spændebakker (58 HRC), behageligt arbejde og overførsel af høje momenter takket være slagfast aluminiumsgreb med skridsikkert kunststofskaft.

Fordel:

Takket være treklo-centrerpatroner til montering af forskellige geometrier (f.eks. tre- eller sekskantede, runde værktøjer).

Anvendelse:

Hurtig og sikker fastspænding af de mest forskellige værktøjer såsom konisk forsænker, skraber, nøglefile etc.

Spændeområde-Ø: 0,5 - 8 mm

Vægt: 165 g

Teknisk beskrivelse

Spændeområde-Ø	0,5 - 8 mm
Vægt	165 g
Produkttype	Fein slagskruemask.M14/100Nm-ASb636-EC2

Tilbehør

Reserveklinge, lige (80×4,2 mm) Værktøjsstål	836410
--	--------

Reserveklinge, lige (50×3,2 mm) Hårdmetal	836420
Reserveklinge, lige (120×7,4 mm) WS Hel længde mm	836445
Reserveklinge, lige (75×3,2 mm) HSS	836425