

**Bordvogn med 2 lastflader op til 1200 kg, Type: 12405****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919865 12405
GTIN	4017976124056
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålør og profilstål, platforme med skridsikker silketryksplade af vandfast krydsfiner. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), førsteklasses massive Elastic-gummihjul (200×50 mm) i blågrå farve, sætter ingen mærker, og nav med kuglelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Læssefladebredde	1600 mm
Læssefladedybde	800 mm
Læssefladehøjde, nederst	283 mm
Bredde	1810 mm
Antal drejhjul med hjulbremse	2
Materiale, hjul	Elastisk massiv gummi

Vægt	100 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Højde	925 mm
Læssefladehøjde, øverst	925 mm
Type	12405
Norm	EN 1757-3
Hjul-Ø	200 mm
Dybde	800 mm
Maks. bæreevne	1200 kg
Bæreevne for læsseflade, øverst	500 kg
Produkttype	Bordvogne