

**Bordvogn med 3 lastflader, Type: 4832****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919875 4832
GTIN	4017976048321
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer.
Olietætte kar med **40 mm** høj kant, 3 læsseflader.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Antal drejhjul med hjulbremse	2
Type	4832
Materiale, hjul	TPE
Læssefladehøjde, midte	560 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg

Maks. bæreevne	400 kg
Bæreevne for lastflade, midte	200 kg
Læssefladebredde	1000 mm
Vægt	61 kg
Bredde	1171 mm
Højde	910 mm
Læssefladehøjde, nederst	248 mm
Hjul-Ø	200 mm
Læssefladehøjde, øverst	870 mm
Norm	EN 1757-3
Læssefladedybde	700 mm
Dybde	700 mm
Produkttype	Bordvogne