

HOLEX**Spaltepladestanser med kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 63,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834160 63,5
GTIN	2050001756503
Artikelklasse	86C

Beskrivelse**Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

Med kugletrykleje og **spaltestempel**, der skærer det udstansede skrog i 3 dele. Dermed kan affaldsmaterialet uden problemer hældes ud af matricen.

Anvendelse:

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

Betjening:

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Bemærk:

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

Teknisk beskrivelse

Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	3 mm
Trykskruens nøglevidde	30 mm
Trykskrue	M 20 × 1,5 × 80
Stempel- Ø (hul-Ø)	63,5 mm
Til metriske gevind iht. DIN EN 60423	M63×1,5
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	2 mm
Forboring, hul-Ø	21 mm
Produkttype	Hulværktøj

Tilbehør

Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 20/80 mm	834060 20/80
Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 20/80 mm	834040 20/80