



## Kassevogn med 5 læsseflader, Type: 5392



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919882 5392
GTIN	4017976013176
Artikelklasse	96F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Konstruktion af vinkelstål med rør-skydegreb. Forvæg, 1 langsvæg og tag med trådgitter 40×40×4 mm beklædt og fuldstændig svejset. Skydelås med svinghåndtag og cylinderlås. 1 fast og 4 løse bunde lavet af træbaserede paneler med bøgetræsoverflade. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer. TOTALSTOP-centralbremsesystem på styrerullerne.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

### Teknisk beskrivelse

Norm	EN 1757-3
Læssefladehøjde 5	1482 mm
Skydehåndtag	ja
Højde	1792 mm

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Vægt	144 kg
Bæreevne pr. indlægshylde	90 kg
Bredde	1170 mm
Type	5392
Læssefladebredde	1000 mm
Læssefladehøjde 1	292 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Materiale, hjul	TPE
Materiale, indlægshylder	Sandwichplader med dekorationsoverflade i bøg
Hjul-Ø	200 mm
Læssefladehøjde 4	1182 mm
Bæreevne i alt	750 kg
Læssefladehøjde 2	582 mm
Læssefladehøjde 3	882 mm
Dybde	745 mm
Læssefladedybde	680 mm
Højdeindstilling i intervaller	100
Produkttype	Kassevogn