

HOLEX**Spaltepladestanser med kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 25,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834160 25,5
GTIN	2050000995606
Artikelklasse	86C

Beskrivelse**Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

Med kugletrykleje og **spaltestempel**, der skærer det udstansede skrog i 3 dele. Dermed kan affaldsmaterialet uden problemer hældes ud af matricen.

Anvendelse:

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

Betjening:

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

Materiale:

Special-værktøjsstål, bruneret.

Bemærk:

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

Teknisk beskrivelse

Stempel- Ø (hul-Ø)	25,5 mm
Tryskruens nøglevidde	17 mm
Til metriske gevind iht. DIN EN 60423	M25×1,5
Forboring, hul-Ø	11 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1,25 mm
Tryskrue	M10×1×45
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	1,75 mm
Produkttype	Hulværktøj

Tilbehør

Ekstra tryskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde
10/45 mm

834040 10/45