

**HOLEX****Spaltepladestanser med kugletrykleje, Stempel- Ø (hul-Ø): 18,6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834160 18,6
GTIN	2050000995576
Artikelklasse	86C

**Beskrivelse****Udførelse:**

Består af matrice, stempel og trykskrue.

**Med** kugletrykleje og **spaltestempel**, der skærer det udstansede skrog i 3 dele. Dermed kan affaldsmaterialet uden problemer hældes ud af matricen.

**Anvendelse:**

Til stansning af forskellige materialer som f.eks. pladestål, V2A-plader, aluminiumsplader, kobberplader osv. Særligt velegnet til brug på svært tilgængelige steder (f.eks. pladetavler, elskabe, sikringskasser, fordelerdåser, armaturpaneler, stålhåndvaske, karosserier osv.). Ikke egnet til rørbearbejdning. Det er vigtigt, at trykskrue og matrice smøres ved brug.

**Betjening:**

a) vha. **skruenøgle**.

B) vha. **håndhydraulik** nr. 834655 str. 1.

C) **vha. hydraulisk håndpumpe** nr. 834700. **Fra Ø 50 anbefales brug af den hydrauliske håndpumpe.**

**Materiale:**

Special-værktøjsstål, bruneret.

**Bemærk:**

- **Ved betjening med hydrauliske enheder skal trykskruen udskiftes med trækbolt nr. 834070 (specialtilbehør).**
- **Str. 32 og 35 til udstansning af opvaskeborde i rustfrit stål til montering af 1/2 tomme blandingsbatteri.**

**Teknisk beskrivelse**

Stempel- Ø (hul-Ø)	18,6 mm
Til plader i rustfrit stål alt efter styrke op til	1,25 mm
Trykskruens nøglevidde	17 mm
Forboring, hul-Ø	11 mm
Trykskrue	M10×1×45
Til materialetykkelse (plade-tyk. 37)	1,75 mm
Til panserrørgevind iht. DIN 40430	Pg11
Produkttype	Hulværktøj

## Tilbehør

Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde  
10/45 mm

834040 10/45