

**Bordvogn med 2 lastflader op til 1200 kg, Type: 12406****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919865 12406
GTIN	4017976124063
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålør og profilstål, platforme med skridsikker silketryksplade af vandfast krydsfiner. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), førsteklasses massive Elastic-gummihjul (200×50 mm) i blågrå farve, sætter ingen mærker, og nav med kuglelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Læssefladehøjde, øverst	925 mm
Bredde	2210 mm
Dybde	800 mm
Hjul-Ø	200 mm
Norm	EN 1757-3
Bæreevne for læsseflade, øverst	500 kg

Type	12406
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladebredde	2000 mm
Materiale, hjul	Elastisk massiv gummi
Højde	925 mm
Læssefladedybde	800 mm
Maks. bæreevne	1200 kg
Læssefladehøjde, nederst	283 mm
Vægt	156 kg
Produkttype	Bordvogne