



Vogn med fire sider, Type: 1550



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919877 1550
GTIN	4017976015507
Artikelklasse	96F

Beskrivelse

Udførelse:

Vogn med fire sider og én **udtagelig** langside. Platform af træplader med dekorationsoverflade i bøg, svejset stålkonstruktion, 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Type	1550
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladehøjde	228 mm
Materiale, hjul	TPE
Hjul-Ø	160 mm

Maks. bæreevne	500 kg
Vægt	35 kg
Højde	948 mm
Bredde	1030 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladebredde	850 mm
Læssefladedybde	500 mm
Dybde	509 mm
Produkttype	Vogn med fire sider