

**Rundhulstansersortiment „metrisk“ Ø 12,5 – 63,5 mm i stålkuffert****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	834550
GTIN	2050001002846
Artikelklasse	86C

**Beskrivelse****Leveringsomfang:**

1 stempel og matrice af hver (som rundhulstanser nr. 834000) til hul-Ø 12,5 (M12×1,5); 16,5 (M16×1,5); 20,5 (M20×1,5); 25,5 (M25×1,5); 32,5 (M32×1,5); 40,5 (M40×1,5); 50,5 (M50×1,5); 63,5 (M63×1,5).

1 trykskrue (nr. 834040 str. 16/70).

4 kugletryklejeskrue (nr. 834060 str. 10/55; 16/70; 20/90 og nr. 834040 str. 6/30 med kugletrykleje).

1 trinbor som nr. 118320 (= Ø 7 – 21 mm),

1 stålkuffert med målene 335×230×55 mm.

**Teknisk beskrivelse**

Produkttype	Hulværktøj
-------------	------------

**Tilbehør**

Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 10/55 mm	834060 10/55
---	--------------

Rundhulstanser uden kugletrykleje Stempel- Ø (hul-Ø) 63,5 mm	834000 63,5
Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 20/90 mm	834060 20/90
Ekstra kugletryklejeskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/70 mm	834060 16/70
Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 6/30 mm	834040 6/30
Rundhulstanser uden kugletrykleje Stempel- Ø (hul-Ø) 12,5 mm	834000 12,5
Rundhulstanser uden kugletrykleje Stempel- Ø (hul-Ø) 25,5 mm	834000 25,5
Ekstra trykskrue til rundhulstanser Gevind-Ø / længde 16/70 mm	834040 16/70