



## LED-akku-pennelommelygte, Type: MAGPEN3



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081517 MAGPEN3
GTIN	5708997351161
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**LED-akku-arbejdslampe** med højeffektive LED'er med høj lyseffekt og udklappelig, drejelig krog og kraftig magnet. Trinløst dæmpende.

Kraftig, robust LED-**akku** med hovedlys på siden og spotlys på lampehovedet. Med indbygget magnet og lommeclips.

#### Funktion:

IP20: Der er beskyttelse mod indtrængning af fremmedlegemer med  $\varnothing < 12$  mm, men berøring skal undgås, og desuden er der ingen beskyttelse mod vand.

#### Leveringsomfang:

Inklusive USB-ladekabel.

### Teknisk beskrivelse

Producentbetegnelse	MAG PEN3
Batterispænding	3,7 V
Brændetid	2 - 20 h
ATEX-zone	Ingen

Lysnet	15 - 150 lm
Vægt	98 g
Akku-kapacitet	0,75 Ah
Beskyttelsesklasse IP	IP 20
Antal medfølgende akkuer	1
Samlet længde	174 mm
Batteritype	Lithium-ion
Energiforsyning	Akkudrevet
Produkttype	Lommelygte

---

## Tilbehør

USB-lader Type CABLE	081512 CABLE
----------------------	--------------