

**Materialestativ, Type: 3282****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919902 3282
GTIN	4017976328201
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejset stålkonstruktion med pladestålsplatform til frastilling af kunststøfkasser og trådkurve. Højdeindstilling med hånden i intervaller på 25 mm.

4 drejehjul (to med bremse) med dæk af termoplastisk elastomer. Vinkelbar pladestålsplatform med anlægskant i den ene side.

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

Teknisk beskrivelse

Vægt	18 kg
Hældning kan indstilles	0; 15; 30 grader
Bæreevne	150 kg
Type	3282
Hjul-Ø	75 mm
Læssefladebredde	510 mm

Læssefladedybde	410 mm
Højdeindstillingsområde	755 - 1105 mm
Produkttype	Materialestativ