



Kassevogn med 5 læsseflader, Type: 5393



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919882 5393
GTIN	4017976019178
Artikelklasse	96F

Beskrivelse

Udførelse:

Konstruktion af vinkelstål med rør-skydegreb. Forvæg, 1 langsvæg og tag med trådgitter 40×40×4 mm beklædt og fuldstændig svejset. Skydelås med svinghåndtag og cylinderlås. 1 fast og 4 løse bunde lavet af træbaserede paneler med bøgetræsoverflade. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer. TOTALSTOP-centralbremsesystem på styrerullerne.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Teknisk beskrivelse

Læssefladebredde	1200 mm
Bæreevne i alt	750 kg
Læssefladehøjde 2	582 mm

Materiale, indlægshylder	Sandwichplader med dekorationsoverflade i bøg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Højde	1792 mm
Bredde	1370 mm
Læssefladehøjde 1	292 mm
Læssefladehøjde 5	1482 mm
Materiale, hjul	TPE
Bæreevne pr. indlægshylde	90 kg
Skydehåndtag	ja
Læssefladehøjde 3	882 mm
Norm	EN 1757-3
Vægt	175 kg
Hjul-Ø	200 mm
Type	5393
Læssefladehøjde 4	1182 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Dybde	845 mm
Læssefladedybde	780 mm
Højdeindstilling i intervaller	100
Produkttype	Kassevogn