

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2496B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919868 2496B
GTIN	4017976249605
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion.

2 faste hjul og 2 styrehjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.

Stålpladeplatforme **i plan** med rammen.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Norm	EN 1757-3
Vægt	42 kg
Materiale, hjul	TPE
Maks. bæreevne	500 kg

Læssefladehøjde, øverst	860 mm
Dybde	609 mm
Type	2496B
Højde	860 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Bredde	737 mm
Læssefladedybde	600 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladebredde	600 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladehøjde, nederst	228 mm
Hjul-Ø	160 mm
Produkttype	Bordvogne