

**Bordvogn med 3 lastflader, Type: 2750****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919840 2750
GTIN	4017976027500
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejset stålør, hylder af træplader med dekorationsoverflade i bøg placeret i vinkelstålramme, forhøjet kant på 12 mm høj hele vejen rundt.

2 faste hjul og 2 drejhjul Ø 125 mm (med bremse) og TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Norm	EN 1757-3
Læssefladehøjde, nederst	200 mm
Højde	1040 mm
Maks. bæreevne	300 kg

Læssefladehøjde, øverst	820 mm
Materiale, hjul	TPE
Læssefladedybde	500 mm
Læssefladebredde	850 mm
Læssefladehøjde, midte	510 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Bredde	985 mm
Dybde	511 mm
Type	2750
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Hjul-Ø	125 mm
Vægt	35 kg
Bæreevne for læsseflade, øverst	80 kg
Bæreevne for lastflade, midte	80 kg
Produkttype	Bordvogne