



Vogn med fire sider, Type: 1551



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919877 1551
GTIN	4017976015514
Artikelklasse	96F

Beskrivelse

Udførelse:

Vogn med fire sider og én **udtagelig** langside. Platform af træplader med dekorationsoverflade i bøg, svejset stålkonstruktion, 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Type	1551
Bredde	1180 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Vægt	40 kg
Læssefladebredde	1000 mm

Højde	990 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Læssefladehøjde	270 mm
Hjul-Ø	200 mm
Materiale, hjul	TPE
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladedybde	600 mm
Dybde	609 mm
Produkttype	Vogn med fire sider