

**Bordvogn med 3 lastflader, Type: 2752****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919840 2752
GTIN	4017976021317
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejset stålrør, hylder af træplader med dekorationsoverflade i bøg placeret i vinkelstålramme, forhøjet kant på 12 mm høj hele vejen rundt.

2 faste hjul og 2 drejhjul Ø 125 mm (med bremse) og TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Bæreevne for lastflade, midte	80 kg
Hjul-Ø	125 mm
Materiale, hjul	TPE
Norm	EN 1757-3

Læssefladebredde	1000 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	80 kg
Dybde	611 mm
Læssefladedybde	600 mm
Vægt	49 kg
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladehøjde, nederst	200 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladehøjde, øverst	820 mm
Højde	1040 mm
Bredde	1135 mm
Type	2752
Maks. bæreevne	300 kg
Læssefladehøjde, midte	510 mm
Produkttype	Bordvogne