

**Bøjlevogn, Type: 2503****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919800 2503
GTIN	4017976025032
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsede stålrør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse) og TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brillantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Norm	EN 1757-3
Antal drejhjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladebredde	1200 mm
Bredde	1325 mm
Type	2503

Højde	990 mm
Læssefladehøjde	270 mm
Materiale, hjul	TPE
Vægt	35 kg
Hjul-Ø	200 mm
Bæreevne	600 kg
Dybde	809 mm
Læssefladedybde	800 mm
Produkttype	Bøjlevogn