

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2400B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919868 2400B
GTIN	4017976524009
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejset stålkonstruktion.
2 faste hjul og 2 styrehjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.
Stålpladeplatforme **i plan** med rammen.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Materiale, hjul	TPE
Læssefladedybde	500 mm
Bredde	1047 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Hjul-Ø	160 mm

Norm	EN 1757-3
Type	2400B
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladehøjde, øverst	860 mm
Maks. bæreevne	500 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Dybde	509 mm
Vægt	45 kg
Højde	860 mm
Læssefladehøjde, nederst	228 mm
Læssefladebredde	850 mm
Produkttype	Bordvogne