



## Vogn med fire sider, Type: 1552



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919877 1552
GTIN	4017976015521
Artikelklasse	96F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Vogn med fire sider og én **udtagelig** langside. Platform af træplader med dekorationsoverflade i bøg, svejset stålkonstruktion, 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

#### Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

### Teknisk beskrivelse

Hjul-Ø	200 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Type	1552
Bredde	1180 mm

Materiale, hjul	TPE
Læssefladehøjde	270 mm
Læssefladebredde	1000 mm
Højde	990 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Vægt	45 kg
Læssefladedybde	700 mm
Dybde	709 mm
Produkttype	Vogn med fire sider