



Klapvogn, Type: 3101



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919808 3101
GTIN	4017976031019
Artikelklasse	96F

Beskrivelse

Udførelse:

Stålrørsramme med klapbar bøjle, 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse). Platform af presset pladestål, med påklæbet skridsikker belægning. Massive gummi-hjul.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Hjul-Ø	125 mm
Dybde, sammenklappet	630 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Bredde, sammenklappet	920 mm

Vægt	18,5 kg
Type	3101
Maks. bæreevne	250 kg
Højde, sammenklappet	275 mm
Læssefladehøjde	185 mm
Læssefladebredde	910 mm
Materiale, hjul	Massivt gummi
Norm	EN 1757-3
Læssefladedybde	610 mm
Produkttype	Klapvogn