

**Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 8/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260707 8/09
GTIN	4045197937476
Artikelklasse	21T

**Teknisk beskrivelse**

Plattestørrelse	9 mm
Samlet længde L	60 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Vendeplatteskruesæt	269028 23
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	13,25 mm
Hovedlængde L <sub>1</sub>	21 mm
Skaftstørrelse	8 mm
ISO-kode holder	SSSCR/L 0808D09
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

---

**Tilbehør**

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.  
moment 500 cNm

659957 500