

Skærholder, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 10/09mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260707 10/09
GTIN	4045197937469
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Vendeplatteskruesæt	269028 23
Plattestørrelse	9 mm
Skaftstørrelse	10 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Hovedlængde L ₁	21 mm
Samlet længde L	70 mm
Funktionsbredde L ₄	14,25 mm
ISO-kode holder	SSSCR/L 1010E09
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500