

Garant**Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 10/09mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260706 10/09
GTIN	4045197937445
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Funktionsbredde L ₄	14,25 mm
Skaftstørrelse	10 mm
Samlet længde L	70 mm
ISO-kode holder	SSSCR/L 1010E09
Hovedlængde L ₁	21 mm
Vendepatteskruesæt	269028 23
Plattestørrelse	9 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500
