

Skærholder, højre, Skaft- /plattestørrelse: 8/09mm**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	260706 8/09
GTIN	4045197937452
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Skaftstørrelse	8 mm
passende vendeskærsplatter	SC.. 09T3..
Samlet længde L	60 mm
Plattestørrelse	9 mm
Vendeplatteskruesæt	269028 23
ISO-kode holder	SSSCR/L 0808D09
Hovedlængde L ₁	21 mm
Funktionsbredde L ₄	13,25 mm
Norm	Fabriksstandard
Indsatstype	højre
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	45 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15

674248 TX15

Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks.
moment 500 cNm

659957 500