



Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2401B



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	919868 2401B
GTIN	4017976524016
Artikelklasse	96F

Beskrivelse

Udførelse:

Svejset stålkonstruktion.
2 faste hjul og 2 styrehjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.
Stålpladeplatforme **i plan** med rammen.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Læssefladedybde	600 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladehøjde, øverst	900 mm
Materiale, hjul	TPE
Læssefladebredde	1000 mm

Dybde	609 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Maks. bæreevne	600 kg
Højde	900 mm
Norm	EN 1757-3
Bredde	1197 mm
Type	2401B
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Læssefladehøjde, nederst	270 mm
Vægt	56 kg
Hjul-Ø	200 mm
Produkttype	Bordvogne