

**Klapvogn, Type: KW1****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919810 KW1
GTIN	4017976011325
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Stålrørssramme med klapbar bøjle, 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse).
Platform i træplade. TPE-dæk, nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Bredde, sammenklappet	815 mm
Type	KW1
Højde, sammenklappet	285 mm
Læssefladehøjde	205 mm
Maks. bæreevne	250 kg

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Dybde, sammenklappet	470 mm
Vægt	15 kg
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Hjul-Ø	125 mm
Læssefladebredde	720 mm
Materiale, hjul	TPE
Norm	EN 1757-3
Læssefladedybde	450 mm
Produkttype	Klapvogn