

Håndhydraulik med højtryksslange i metalkuffert



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	834700
GTIN	2050000995675
Artikelklasse	86C

Beskrivelse

Udførelse:

Håndhydraulik med tryk op til ca. 600 bar, med højtryksslange (1.000 mm lang) og hydraulisk cylinder (med 3/4– 16 UNF-gevind, der passer til trækbolte nr. 834070).

Stansning: Til rundhulstanser og spaltestanser op til Ø 80 / tykkelse 3 mm / tyk. 37 og ved mindre materialetykkelse og -styrke tilsvarende større. **Kuffert LxBxH: 370x220x150 mm.**

Anvendelse:

Til betjening af hulstansere.

Bemærk:

Til den hydrauliske enhed skal de **trækbolte fra nr. 834070**, der er nødvendige til den pågældende rundhulstanser, også bestilles!

Teknisk beskrivelse

Kuffert, længde	370 mm
Kuffert, bredde	220 mm
Kuffert, højde	130 mm
Produkttype	Hul- og stanseværktøj

Tilbehør

Trækbolt Ø antræksbolt×Hel længde 19X135 mm	833360 19X135
Hydraulikslange	833440
Trækbolt med skive til rundhulstanser Type 2	834070 2
Trækbolt med skive til rundhulstanser Type 1	834070 1
Reservedelssortiment til hydraulisk enhed nr. 834700 Type 1	833420 1
Reservedelssortiment til hydraulisk enhed nr. 834700 Type 3	833420 3
Trækbolt med skive til rundhulstanser Type 3	834070 3
Trækskrue enkelt Ø antræksbolt×Hel længde 9,5X75 mm	833410 9,5X75
Hydraulikcylinder	833430
Reservedelssortiment til hydraulisk enhed nr. 834700 Type 4	833420 4
Reservedelssortiment til hydraulisk enhed nr. 834700 Type 2	833420 2
Trækbolt med skive til rundhulstanser Type 4	834070 4