

**Bordvogn med 2 lastflader op til 1200 kg, Type: 12402****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919865 12402
GTIN	4017976124025
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålør og profilstål, platforme med skridsikker silketryksplade af vandfast krydsfiner. 2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), førsteklasses massive Elastic-gummihjul (200×50 mm) i blågrå farve, sætter ingen mærker, og nav med kuglelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Læssefladehøjde, øverst	925 mm
Læssefladedybde	700 mm
Dybde	700 mm
Type	12402
Antal drejhjul med hjulbremse	2
Maks. bæreevne	1200 kg

Bæreevne for læsseflade, øverst	500 kg
Hjul-Ø	200 mm
Læssefladebredde	1000 mm
Læssefladehøjde, nederst	283 mm
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Højde	925 mm
Norm	EN 1757-3
Bredde	1210 mm
Vægt	67 kg
Materiale, hjul	Elastisk massiv gummi
Produkttype	Bordvogne