



## Etagevogn med 4 lastflader, Type: 8311



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 919880 8311   |
| GTIN                | 4017976083117 |
| Artikelklasse       | 96F           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Stålrør og profilstål svejset, forvægge med lodrette rørstræbepiller i 130 mm afstand. Platforme af træplader med dekorationsoverflade i bøg. Indlægsbunde kan indstilles i trin på 100 mm. Nederste indlægshylde kan ikke indstilles. 2 faste hjul og 2 drejehjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer.

#### Norm:

**EN 1757-3**

#### Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

#### Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

### Teknisk beskrivelse

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Materiale, hjul | TPE    |
| Hjul-Ø          | 200 mm |
| Skydehåndtag    | ja     |

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Antal faste hjul uden hjulbremse | 2         |
| Bæreevne i alt                   | 600 kg    |
| Læssefladehøjde 3                | 1069 mm   |
| Vægt                             | 73 kg     |
| Bredde                           | 1169 mm   |
| Antal drejehjul med hjulbremse   | 2         |
| Norm                             | EN 1757-3 |
| Læssefladehøjde 2                | 669 mm    |
| Bæreevne pr. indlægshylde        | 90 kg     |
| Læssefladehøjde 4                | 1469 mm   |
| Læssefladebredde                 | 1000 mm   |
| Læssefladehøjde 1                | 269 mm    |
| Højde                            | 1800 mm   |
| Type                             | 8311      |
| Højdejusteringsintervaller       | 100 mm    |
| Dybde                            | 609 mm    |
| Læssefladedybde                  | 600 mm    |
| Højdeindstilling i intervaller   | 100 mm    |
| Produkttype                      | Etagevogn |