

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2402B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919868 2402B
GTIN	4017976524023
Artikelklasse	96F

**Beskrivelse****Udførelse:**

Svejset stålkonstruktion.  
2 faste hjul og 2 styrehjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.  
Stålpladeplatforme **i plan** med rammen.

**Norm:**

**EN 1757-3**

**Lakering:**

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

**Bemærk:**

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

**Teknisk beskrivelse**

Antal drejehjul med hjulbremse	2
Maks. bæreevne	600 kg
Hjul-Ø	200 mm
Type	2402B
Antal faste hjul uden hjulbremse	2

Norm	EN 1757-3
Læssefladehøjde, nederst	270 mm
Læssefladebredde	1000 mm
Materiale, hjul	TPE
Højde	900 mm
Læssefladedybde	700 mm
Dybde	709 mm
Vægt	61 kg
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Bredde	1197 mm
Læssefladehøjde, øverst	900 mm
Produkttype	Bordvogne