

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2403B****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919868 2403B
GTIN	4017976524030
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejset stålkonstruktion.
2 faste hjul og 2 styrehjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.
Stålpladeplatforme **i plan** med rammen.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Materiale, hjul	TPE
Dybde	809 mm
Højde	900 mm

Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Læssefladedybde	800 mm
Bredde	1397 mm
Læssefladebredde	1200 mm
Læssefladehøjde, nederst	270 mm
Læssefladehøjde, øverst	900 mm
Hjul-Ø	200 mm
Maks. bæreevne	600 kg
Type	2403B
Vægt	78 kg
Norm	EN 1757-3
Produkttype	Bordvogne