

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 2496****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919860 2496
GTIN	4017976502496
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsede stålrør og profilstål, platform af træplade med dekorationsoverflade i bøg.
2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk og nav med rullelejer.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt.**

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Materiale, hjul	TPE
Bredde	737 mm
Norm	EN 1757-3
Læssefladehøjde, nederst	228 mm
Dybde	609 mm

Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Maks. bæreevne	500 kg
Læssefladebredde	600 mm
Antal drejehjul med hjulbremse	2
Vægt	32 kg
Hjul-Ø	160 mm
Type	2496
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Læssefladehøjde, øverst	860 mm
Højde	860 mm
Læssefladedybde	600 mm
Produkttype	Bordvogne