

**Bordvogn med 2 lastflader, Type: 4820****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	919870 4820
GTIN	4017976048208
Artikelklasse	96F

Beskrivelse**Udførelse:**

Svejsset stålkonstruktion, **olietætte kar**.

2 faste hjul og 2 drejhjul (med bremse), TPE-dæk, nav med rullelejer. **Olietætte kar med 40 mm** høj kant.

Norm:

EN 1757-3

Lakering:

Brilliantblå RAL 5007 **pulverbelagt**.

Bemærk:

Leveres som enkeltdele, da dette gør fragten billigere. Leveres usamlet.

Teknisk beskrivelse

Antal drejhjul med hjulbremse	2
Type	4820
Antal faste hjul uden hjulbremse	2
Materiale, hjul	TPE
Maks. bæreevne	400 kg

Bredde	1021 mm
Højde	870 mm
Læssefladehøjde, nederst	207 mm
Bæreevne for læsseflade, øverst	200 kg
Vægt	36 kg
Læssefladebredde	850 mm
Hjul-Ø	160 mm
Læssefladehøjde, øverst	829 mm
Norm	EN 1757-3
Læssefladedybde	500 mm
Dybde	500 mm
Produkttype	Bordvogne