

**Kort borepatron Form A, BT 50, Spændeområde: 2,5-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303166 2,5-16
GTIN	4045197937940
Artikelklasse	32K

Beskrivelse**Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

- **Slank konstruktion.**
- **Måltrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.**
- **Optimale holdemomenter på værktøjet.**

Leveringsomfang:

Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	2,5 - 16 mm
Udvendig Ø D	50 mm
Udragende længde, A-mål	106 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Adapter	BT 50
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339
Form	A

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 12000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 50 μm
Maks. spændemoment M _{d maks}	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron