

Garant**Kort borepatron Form AD, BT 40, Spændeområde: 0,5-13mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303171 0,5-13
GTIN	4045197937957
Artikelklasse	31B

Beskrivelse**Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

Rundløbsnøjagtighed $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Slank konstruktion.**
- **Målrrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.**
- **Optimale holdemomenter på værktøjet.**

Med indvendig køling op til maks. 50 bar.

Leveringsomfang:

Inkl. **spændenøgle.**

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Udvendig \varnothing D	43 mm
Udragende længde, A-mål	92 mm
Spændeområde	0,5 - 13 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Adapter	BT 40
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339

Form	AD
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 μm
Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron