

Garant**Kort borepatron Form AD, BT 50, Spændeområde: 1-16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	303172 1-16
GTIN	4045197937971
Artikelklasse	31B

Beskrivelse**Udførelse:**

Til højre- og venstreløb.

Rundløbsnøjagtighed $\leq 20 \mu\text{m}$.

- **Slank konstruktion.**
- **Målrrettet kølemiddeloverførsel til værktøjer med IK.**
- **Optimale holdemomenter på værktøjet.**

Med indvendig køling op til maks. 50 bar.

Leveringsomfang:

Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

Spændeområde	1 - 16 mm
Ekstra Torx®-spændenøgle nr. 625220	TX25
Udvendig Ø D	50 mm
Udragende længde, A-mål	106 mm
Adapter	BT 50
Holder-standard	ISO 7388-2
Holder-standard	JIS B6339

Form	AD
Indvendig køling	Ja, med maks. 50 bar
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 20 μm
Maks. spændemoment $M_{d \text{ maks}}$	≤ 14 Nm
Produkttype	Kort borepatron